

SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/16HPmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320421 50/16HP
GTIN	2050002063143
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	50 mm
As-puntafstand f	35 mm
Plaatafmeting	16HP
geschikte wisselplaat	16E..
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Schachttype	Holle-schachtconus

Producttype

Klemdraaihouder