

**Garant****Handschoenen, paar MASTER FIT ESD, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094304 8
GTIN	4062406745639
Artikelklasse	01H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MASTER FIT montagehandschoen.** Met innovatieve PU-nitrillaag op waterbasis voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in droge werkomgevingen. Fijn gestructureerd oppervlak op de handpalm door hoogwaardige veredelingsprocessen. **Geschikt voor touchscreens**, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. Lange levensduur door zeer hoge wrijvingslijtage. DMF-vrij en Öko-Tex®-gecertificeerd.

**Beschermt tegen elektrostatische ontlading.****Norm:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

**Opmerking:**

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	8
Serie	MASTER FIT
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
EN 388	4131X
Dragermateriaal	Lycra® / polyamide
Coating	Nitril / PU
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	blauw / zwart
Producttype	ESD-handschoenen