




Segmentbekkenset 3-delig, Staal, Voor klauwplaattype: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313738 250
GTIN	4060576180243
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhmm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Hoogte H	80 mm
Groefbreedte D	16 mm
Breedte B	180 mm
Lengte L	80 mm
Boringafstand b	30 mm

Boringafstand a	30 mm
Voor klauwplaatype	250 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtpanklemmen en bekken
Producttype	Krachtpanhouderbekken