



Compacte haakse slijpers, Type: 7222816



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Fabrikantnummer: CG17-125

Wattage: 1700 W

Maximaal toerental: 11500 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 35 mm

Gewicht: 2,4 kg

Technische beschrijving

Netspanning	240 V
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Maximale schijf-Ø	125 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Bijzonderheid	korte uitvoering
Wattage	1700 W
Fabrikantnummer	CG17-125
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Gewicht	2,4 kg
Herstartblokkering	ja
Netfrequentie	50 Hz
Maximaal toerental	11500 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper