

**Dopsleutel, gebogen, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 621341 11 |
| GTIN | 4062406750626 |
| Artikelklasse | 62C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Bitsoort korte zijde | 12-kant |
| Boring-Ø F | 8 mm |
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Bitsoort lange zijde | 6-kant |
| Sleutellengte L ₁ | 136 mm |
| Sleutellengte L ₂ | 32 mm |
| Hoek | 90 - 95 graden |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |

| | |
|---|------------|
| Oppervlak | verchromd |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | ja |
| Producttype | Dopsleutel |