



Dopsleutel, gebogen, Sleutelwijdte: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	621341 12
GTIN	4062406750633
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Bitsoort korte zijde	12-kant
Bitsoort lange zijde	6-kant
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Boring-Ø F	8 mm
Sleutellengte L ₁	145 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Sleutellengte L ₂	34 mm
Hoek	90 - 95 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	ja
Producttype	Dopsleutel