

**Dopsleutel, gebogen, Sleutelwijdte: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621341 22
GTIN	4062406750725
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Bitsoort lange zijde	6-kant
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort korte zijde	12-kant
Sleutellengte L ₁	225 mm
Sleutellengte L ₂	55 mm
Boring-Ø F	15 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Hoek	90 - 95 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes

ja

Producttype

Dopsleutel