



Dopsleutelset, gebogen, Aantal sleutels: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	621346 8
GTIN	4062406750763
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Inhoud:

resp. 1 sleutel nr. 621341: Maat 8; 10; 11; 13; 16; 17;18; 19

Technische beschrijving

Aantal sleutels	8
Hoek ca.	90 - 95 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	ja
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 8 mm	621341 8
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 10 mm	621341 10
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 11 mm	621341 11
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 13 mm	621341 13
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 16 mm	621341 16
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 17 mm	621341 17
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 18 mm	621341 18
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 19 mm	621341 19