

**Rechte persluchtslijper, spantang-Ø 6 mm lang, Type: 7410****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079457 7410
GTIN	015451781538
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Mini staafslijper met hoog onbelast toerental voor stil en efficiënt slijpen. Nauwkeurig vermogen en controle dankzij ingebouwde toerentalregelaar.

Levering:

Inclusief resp. 1 × 1/4 inch en 6 mm spantang.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	4,9 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	78 l/min
Spantang-Ø	6 mm
Draadaansluiting	NPT
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Gewicht	0,65 kg
Geluidsproductie	76 dB(A)
Lengte	275 mm
Maximaal toerental	27000 min ⁻¹
Persluchtaansluiting	1/4 inch

Afgegeven vermogen	250 W
Producttype	Rechte slijper