



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 20, Boring d2 (H6): 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319155 16
GTIN	4062406755157
Artikelklasse	32U

Omschrijving

Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoefvoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	54 mm
Boring d_2 (H6)	16 mm
$l_1 -0,2$	64 mm
Buiten- \emptyset d_3	36 mm
Koelkanaaldraad	M6
Spanschroef-schroefdraad	M10x1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 20
d_6	50 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20

Producttype

VDI-gereedschapsopname