

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d2 (H6): 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319205 20
GTIN	4062406755270
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	20 mm
l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Buiten-Ø d ₃	40 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M10×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d ₆	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname