

**Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319215 50
GTIN	4062406755355
Artikelklasse	32U

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistofoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	50 mm
l ₂	83 mm
Buiten-Ø d ₃	75 mm
l ₁ -0,2	100 mm
Koelkanaaldraad	M8
Spanschroef-schroefdraad	M16×1
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 50
d ₆	98 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50

Producttype

VDI-gereedschapsopname