

## HEDI

### Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL, CZ, Type: 40N



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081104 40N
GTIN	4003644024124
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

##### Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

#### Technische beschrijving

slagvast en spatwaterdicht

Categorie 2 (K2) volgens BGI

Nominale spanning	250 V
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Kabelklasse	H07RN-F
IP-klasse	IP 44
Materiaal behuizing	kunststof
Kabelopbouw	3G1,5
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Aantal contactdozen	3
Kabellengte	40 m
Producttype	Kabelhaspel