

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 40N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081103 40N
GTIN	4003644024162
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 44
-----------	-------

Kabelopbouw	3G1,5
Kabellengte	40 m
Nominale spanning	250 V
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Materiaal behuizing	kunststof
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Aantal contactdozen	3
Kabelklasse	H07RN-F
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Producttype	Kabelhaspel