

Garant**HM-betonboor, Boor-Ø: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786070 9
GTIN	4062406773441
Artikelklasse	71C

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Technische beschrijving

Boor-Ø	9 mm
Spiraallengte	80 mm
totale lengte	120 mm
Schacht-Ø	9 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor

