

Garant**HM-betonboor, Boor-Ø: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786070 3
GTIN	4062406770389
Artikelklasse	71C

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Technische beschrijving

Spiraallengte	30 mm
Schacht-Ø	3 mm
totale lengte	60 mm
Boor-Ø	3 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor

