

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15×D, Systeem / schacht-Ø: DM/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht HM versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 861 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 5 mm

niet spanbaar bereik S: 288 mm

Aanbevolen spanlengte: 200 mm

Montageschroevenset: 269026 3

Technische beschrijving

Hogedrukverbindingsslang	269207
Systeem	DM
Middenverplaatsing H basisdeel	5 mm
niet spanbaar bereik S	288 mm
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208

Aanbevolen spanlengte	200 mm
Montageschroevenset	269026 3
Totale lengte L	861 mm
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	15×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel