

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 12×20G, fronthoogte lade: 150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972035 150
GTIN	4062406769802
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 16G.

Kleur:

Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Technische beschrijving

Fronthoogte	150 mm
Nuttige breedte in G	12
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige breedte	300 mm
Nuttige diepte	500 mm

met individuele ladeontgrendeling	nee
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade