

Garant GRIDLINE

**ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met lades, 12×20G, Hoogte behuizing: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972030 400
GTIN	4062406769734
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladebehuizing met stabiele staalconstructie. **Voor 100% volledig uittrekbare lades** met geleiders en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Toepassing:**

Ladebehuizingen om Workstation nr. 972010 – 972015 of ESD-werkbanken nr. 972150 – 972185 naar wens in te delen.

**Kleur:**

Behuizing lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let er bij het plaatsen van lades in de behuizing op dat de effectieve hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

**Technische beschrijving**

Gewicht	11,5 kg
Breedte in G	12

Nuttige hoogte	325 mm
Diepte	650 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	400 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Breedte	400 mm
Diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast