

Garant GRIDLINE

**ESD-lade, 12×20G, fronthoogte lade: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972035 50
GTIN	4062406769765
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

**T.b.v.:**

Alle ESD-behuizingen 16G.

**Kleur:**

Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Nuttige breedte in G	12
Fronthoogte	50 mm
Nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte	25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	300 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade