

Garant GRIDLINE

ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling, 12×20G, fronthoogte lade: 50mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 972036 50 |
| GTIN | 4062406773823 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **eenhandig te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens resp. verrijdbare werkbanken en behuizingen.

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 16G.

Kleur:

Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------|
| Fronthoogte | 50 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 |
| Nuttige diepte in G | 20 |
| Nuttige hoogte | 25 mm |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands |
| Nuttige breedte in G | 12 |

| | |
|--|---------|
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Nuttige diepte | 500 mm |
| Nuttige breedte | 300 mm |
| met individuele ladeontgrendeling | ja |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 12×20G |
| Producttype | Lade |