

Garant GRIDLINE

**ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling, 12×20G, fronthoogte lade: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972036 200
GTIN	4062406773878
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **eenhandig te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens resp. vrijrijdbare werkbanken en behuizingen.

**T.b.v.:**

Alle ESD-behuizingen 16G.

**Kleur:**

Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Fronthoogte	200 mm
Nuttige breedte in G	12
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige hoogte	175 mm

Nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige breedte	300 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade