

# AEG

## Accu combihamer, Type: BBH18BL



### Bestelgegevens

Bestelnummer	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Borstelloze 18V accucombihamer met robuust metalen tandwielhuis en SDS-plus gereedschapsopname**
- **VARIOLOCK – hoek van de beitel verstelbaar**
- **Veiligheidskoppeling met slangaansluiting**
- **Slagstop voor het boren van hout en metaal**
- **Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden**
- **Handgreep met antivibratiesysteem**

#### Levering:

Inclusief 2 × 18 V / 5,0Ah Li-ion-accu, lader en transportkoffer

Verpakking: Transportkoffer

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Schacht: SDS Plus

Fabrikantnummer: BBH18BL

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 5 Ah

Accuspanning: 18 V

Maximale spiraalboor-Ø in staal: 13 mm

## Technische beschrijving

Verpakking	Transportkoffer
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	BBH18BL
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal aantal slagen	4800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,6 kg
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Slagenergie	2,5 J
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	26 mm
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Accucapaciteit	5 Ah
Schacht	SDS Plus
Producttype	Boorhamer