

**STARCKE®****Schuurpapier driehoeken van klittenband (A) Perforatie met 6 gaten ,  
Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557636 40
GTIN	4002748777738
Artikelklasse	56Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier) met **hoge sterkte en strooidichtheid**. Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).

**Toepassing:**

**Universeel te gebruiken** voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

**T.b.v.:**

Geschikt voor Bosch Multi-Cutter.

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	grof
Korrelgrootte	40
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	88 mm

Lengte	93 mm
Producttype	Klitschuurpapier

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		