



## Pijpsnijder met 3 snijwieltjes voor stalenpijpen, Voor buizen tot: 2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	815101 2
GTIN	4018754329731
Artikelklasse	83A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Lichaam** van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep.

**Snijwieltje** voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd.

**Geleidingsrollen** van speciaal staal; verchromd.

**Toepassing:**

Voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.

Deze pijpsnijder kan voor reeds gelegde pijpen worden gebruikt. Dankzij ratelprincipe is een bewegingsbereik van 120° voldoende.

### Technische beschrijving

Snijwieltje breedte	19 mm
Fabrikantnummer	Pijpsnijder RAPID 14001+3
Snijwieltje Ø	25 mm
voor uitwendige pijp-Ø	1/8 – 2 inch
Snijwieltje boring	9 mm
Aantal geleidingsrollen	0
Aantal snijwieltjes	3
Producttype	Pijpsnijder

## Accessoires

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54 mm	814920 54
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54E mm	814920 54E