



Hand-krachtmeetgereedschap DFG, Meetbereik: 250N



Bestelgegevens

Bestelnummer	479025 250
GTIN	2050002070752
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel krachtmeetgereedschap met kleurendisplay voor nauwkeurige meting van de trek- en drukkracht. Robuuste spuitgietbehuizing.

- **Weergave van actuele kracht- en piekwaarde.**
- **Programmeerbare functietoetsen.**
- **Tolerantiegrenswaardencontrole met optische en akoestische weergave.**
- **Meetwaardegeheugen.**
- **Statistische evaluatie van opgeslagen waarden.**
- **Interface voor exporteren van gegevens.**
- **Weergave omschakelbaar: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Levering:

Transportkoffer, laadstekker met USB-kabel, accessoires (drukplaat, haak, punt, vin, V-groef, verlengstuk).

Accessoires:

Handmatige testbanken nr. 479029.

Technische beschrijving

Meetwaardegeheugen	50
--------------------	----

Meetbereik	0 - 250 N
Energievoorziening	Accuvoeding
Resolutie	0,05 N
Lengte	191 mm
Nauwkeurigheid	0,2
Hoogte	42 mm
Breedte	84 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Krachtmeetgereedschap