

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270577 1
GTIN	2050002065864
Artikelklasse	24V

Omschrijving**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Radius R	0,1 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Inwendige koeling	nee
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Fabrikantnummer	A53KCBN8
Nuttige lengte	6,1 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 6,1 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt