

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Artikelklasse	24V

Omschrijving**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	5,2 mm
Radius R	0,2 mm
f	2,45 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	AA87CBN8
Nuttige lengte	25,4 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 25,4 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt