

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270581 4,2
GTIN	2050002065956
Artikelklasse	24V

Omschrijving**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Radius R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	4,2 mm
Inwendige koeling	nee
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,21 mm
Fabrikantnummer	AJ94CBN8
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt