

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Radius R	0,15 mm
Inwendige koeling	nee
Ø D	4 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	2,7 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,13 mm
f	1,2 mm
Fabrikantnummer	AKDSCBN8
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt