



simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L<sub>2</sub> = 35,6 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Artikelklasse	24V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Materiaal: CBN8

## Technische beschrijving

Inwendige koeling	nee
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Fabrikantnummer	ANYTCBN8
Nuttige lengte	35,6 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 35,6 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt