


**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Artikelklasse	24V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

**Technische beschrijving**

Radius R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
f	2,45 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,26 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	AHH5CBN8
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt