

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Artikelklasse	24V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

**Technische beschrijving**

Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	2,7 mm
Radius R	0,15 mm
f	1,2 mm
Inwendige koeling	nee
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,13 mm
$\varnothing D$	4 mm
Fabrikantnummer	AWK9CBN8
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt