



**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Artikelklasse	24V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Materiaal: CBN8

## Technische beschrijving

Ø D	4 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,16 mm
Inwendige koeling	nee
Radius R	0,15 mm
f	1,45 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	3,3 mm
Fabrikantnummer	ADD4CBN8
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt