



**simturn AX groefsteekinsert volradius rechts, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min} / w:
5,2/1,5mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	270625 5,2/1,5
GTIN	2050002066878
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

Maximale steekdiepte t _{max}	1 mm
Ø D	5 mm
Radius R	0,75 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Fabrikantnummer	AA2SX800
Nuttige lengte	20,3 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 20,3 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		