


KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Radius R	0,15 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,13 mm
Inwendige koeling	nee
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Fabrikantnummer	APSVCBN8
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt