

SIMTEK simturnMAX
turning and performance gear**KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270525 3,7
GTIN	2050002064959
Artikelklasse	24V

Omschrijving**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Inwendige koeling	nee
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,18 mm
Fabrikantnummer	AJ9YCBN8
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt