


**KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Artikelklasse	24V

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

## Technische beschrijving

f	1,95 mm
Inwendige koeling	nee
Ø D	4 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,16 mm
Radius R	0,15 mm
Fabrikantnummer	AHC2CBN8
Nuttige lengte	20,3 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt