

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Type: 25/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274170 25/2
GTIN	4062406785499
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	40 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
t_{\max} Binnenbewerking	5 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	25 mm
Totale lengte L	103 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang

