

**ELTEN****Laag model schoen zwart/rood HANNAH XXTL low ESD, S3, EU-schoenmaat: 35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092747 35
GTIN	4030839394632
Artikelklasse	09P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Damesveiligheidsschoen HANNAH XXTL Low.

- **Hydrofoob bovenmateriaal van microvezel en textiel**
- **Ademende voering van textiel**
- **Gevoerde tong**
- **Volledige inlegzool ESD PRO Lady X**
- **PU/PU-loopzool WELLMAXX TRAINERS LADY, antislip**
- **Zoalkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **Ledervrij uitgevoerd**
- **ESD-uitrusting.**

**Norm:**

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

**Technische beschrijving**

Materiaal teenbeschermpap	Staal
Veiligheidsklasse	S3

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Geslacht	Dames
Doorloopzekerheid	Textiel
EU-schoenmaat	35
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Laag model veiligheidsschoen