

ELTEN**Laag model schoen zwart/rood HANNAH XXTL low ESD, S3, EU-schoenmaat: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092747 36
GTIN	4030839354131
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Damesveiligheidsschoen HANNAH XXTL Low.

- **Hydrofoob bovenmateriaal van microvezel en textiel**
- **Ademende voering van textiel**
- **Gevoerde tong**
- **Volledige inlegzool ESD PRO Lady X**
- **PU/PU-loopzool WELLMAXX TRAINERS LADY, antislip**
- **Zoalkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **Ledervrij uitgevoerd**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Eigenschap van zool: Reboundzool

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermer	Staal
Doorloopzekerheid	Textiel
EU-schoenmaat	36
Geslacht	Dames
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Laag model veiligheidsschoen