



Hoge veterschoen zwart Xenia SF ESD, S3 XB, EU-schoenmaat: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	092741 40
GTIN	4044348669020
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidslaarzen Xenia SF met VARIO Multiflex®-technologie.

- **Ultralicht glad microvezel met markante hoge-frequentieprint.**
- **Naadvrije schoenconstructie.**
- **Zachte en ademende functionele voering.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Slijtvaste neusbescherming van TPU.**
- **TPU-hakdeel voor stabilisatie.**
- **Loopzool TPU Woman Sport ESD, antislip.**
- **Tong.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Opmerking:

Normale uitvoering NB onder nr. 092740.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpap: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

EU-schoenmaat	40
Materiaal teenbeschermer	Aluminium
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S3
Geslacht	Dames
Doorloopzekerheid	Textiel
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidsschoenen