

**Diamant-doorslijpschijf STANDARD** Universeel, Schijf-Ø: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	569721 180
GTIN	9003173103135
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

Voor dagelijks gebruik op alle bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, natuursteen etc. Direct gesinterde diamantlaag, veredeld stamblad (geen tuimelen).

Toepassing:

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgeschertpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

Technische beschrijving

Slijplaa hoogte	9 mm
-----------------	------

Schijf-Ø	180 mm
Slijplaag breedte	2,6 mm
Maximaal toerental	8488 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf