

Transport- en stapelbak met vaste wanden, Nuttige diepte × nuttige breedte: 1200X800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	963560 1200X800
GTIN	4251572702700
Artikelklasse	96l

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.

Vaste wanden.

Kleur:

Muisgrijs RAL 7005.

Opmerking:

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Technische beschrijving

Stapelbelastbaarheid	10000 kg
Inschuifbreedte	660 mm
Breedte	860 mm
Kleur	muisgrijs RAL 7005

Inschuifdiepte	1060 mm
Wand uitvoering	vaste wand
Vulhoogte	500 mm
Materiaal	Plaatstaal
Gewicht	53 kg
geschikt voor kraan	ja
Onderschuifhoogte	100 mm
Diepte	1260 mm
stapelbaar	ja
Stapelrand aan 3 zijden	nee
Hoogte	670 mm
Belastbaarheid	2000 kg
Stapelhoogte maximaal	600 mm
met vorkkokers	nee
Vanghoeken met kraanogen	ja
gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk	nee
Nuttige breedte	800 mm
Nuttige diepte	1200 mm
Producttype	Grote transport- en stapelbak