

**Transport- en stapelbak met vaste wanden, Nuttige diepte × nuttige breedte: 1200X1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	963560 1200X1000
GTIN	4251572702755
Artikelklasse	96l

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.

Vaste wanden.

**Kleur:**

Muisgrijs RAL 7005.

**Opmerking:**

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

**Technische beschrijving**

Wand uitvoering	vaste wand
Inschuifbreedte	860 mm
Belastbaarheid	2000 kg
gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk	nee

Stapelrand aan 3 zijden	nee
Breedte	1060 mm
Vanghoeken met kraanogen	ja
Onderschuifhoogte	100 mm
stapelbaar	ja
Stapelbelastbaarheid	10000 kg
Stapelhoogte maximaal	600 mm
Vulhoogte	500 mm
geschikt voor kraan	ja
Gewicht	60 kg
Hoogte	670 mm
Inschuifdiepte	1060 mm
Materiaal	Plaatstaal
Diepte	1260 mm
met vorkkokers	nee
Kleur	muisgrijs RAL 7005
Nuttige diepte	1200 mm
Nuttige breedte	1000 mm
Producttype	Grote transport- en stapelbak