

**Transport- en stapelbak met klep, Nuttige diepte × nuttige breedte:  
1000X800mm****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 963561 1000X800 |
| GTIN          | 4251572701659   |
| Artikelklasse | 96l             |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.

Met klep.

**Kleur:**

Muisgrijs RAL 7005.

**Opmerking:**

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

**Technische beschrijving**

|  |        |
|--|--------|
| Stapelhoogte maximaal                                  | 600 mm |
| Gewicht  | 42 kg  |
| Hoogte   | 670 mm |
| gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk | nee    |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vanghoeken met kraanogen | ja                            |
| Diepte                   | 1060 mm                       |
| Vulhoogte                | 500 mm                        |
| Wand uitvoering          | met klep                      |
| Belastbaarheid           | 1000 kg                       |
| Materiaal                | Plaatstaal                    |
| stapelbaar               | ja                            |
| geschikt voor kraan      | ja                            |
| Stapelrand aan 3 zijden  | nee                           |
| Kleur                    | muisgrijs RAL 7005            |
| Stapelbelastbaarheid     | 5000 kg                       |
| Inschuifbreedte          | 660 mm                        |
| Breedte                  | 860 mm                        |
| Inschuifdiepte           | 860 mm                        |
| Onderschuifhoogte        | 100 mm                        |
| met vorkkokers           | nee                           |
| Nuttige breedte          | 800 mm                        |
| Nuttige diepte           | 1000 mm                       |
| Producttype              | Grote transport- en stapelbak |