



Impaktor-bit voor binnenzeskant, 1/4 inch C 6,3 Set met 10 bits, Zeskant: 5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 674116 5 |
| GTIN | 4013288223869 |
| Artikelklasse | 63H |

Omschrijving

Uitvoering:

een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer **hogere standtijd** ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen 'normale bits' op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------------|
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| Bit-zeskantschacht | C 6,3 |
| Bit lengte | 25 mm |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aantal delen | 10 |
| Kleurcodering | ja |
| Producttype | Bit-gereedschap |