

**Transport- en stapelbak met vaste wanden, Nuttige diepte × nuttige breedte: 1000X800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Artikelklasse	96l

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.

Vaste wanden.

**Kleur:**

Muisgrijs RAL 7005.

**Opmerking:**

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

**Technische beschrijving**

Belastbaarheid	1000 kg
gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk	nee
stapelbaar	ja
Inschuifdiepte	860 mm

Vanghoeken met kraanogen	ja
Breedte	860 mm
Hoogte	670 mm
Wand uitvoering	vaste wand
Diepte	1060 mm
Vulhoogte	500 mm
Materiaal	Plaatstaal
met vorkkokers	nee
Stapelhoogte maximaal	600 mm
Stapelrand aan 3 zijden	nee
Gewicht	42 kg
geschikt voor kraan	ja
Onderschuifhoogte	100 mm
Stapelbelastbaarheid	5000 kg
Inschuifbreedte	660 mm
Kleur	muisgrijs RAL 7005
Nuttige breedte	800 mm
Nuttige diepte	1000 mm
Producttype	Grote transport- en stapelbak