

duMONT

Zeskantbroots HSS Passing H8, Type: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	290431 8
GTIN	
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Toepassing:
In een doorgang wordt een binnenzeskant gebrootst.

Technische beschrijving

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	690 kg
Uitdiepslag in staal	10 - 26 mm
Brootslengte	197 mm
Uitgangsboring H8	8 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Alum.	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		

RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	beperkt geschikt
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt
Olie	beperkt geschikt