



Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 90/130mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 278053 90/130 |
| GTIN | 4062406840235 |
| Artikelklasse | 22B |

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).
Voor steekplaten nr. 278029 – 278036

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.
 $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Schachtbreedte b | 20×20 mm |
| maximale snijdiepte t_{max} | 14 mm |
| Bout | 279816 4 |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| Steekbreedte w | 3; 4 mm |
| Producttype | Snijplaatouder |

